

Garant UNILINE

UNI Panel, Pentru tip: S**Date comandă**

Numărul de comandă	955440 S
GTIN	4062406583286
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

Coloană fixă îngustă din tablă de oțel, cu pereți dubli perforați bilateral \square 9x9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor pentru pereți perforați și a cârligelor și suporturilor Easyfix. Placa de bază stabilă, de culoarea antracitului permite montarea și deplasarea simplă.

Culoare:

În două culori, **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Tablele indicatoare se găsesc la Cod 955442 –955444. Pictograme recomandate (diferite scopuri de utilizare) pentru tablele indicatoare se găsesc la Cod 955474.

Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9x9

Înălțime: 1375 mm

Adâncime: 380 mm

Lățime: 300 mm

Capacitate portantă: 30 kg

Greutate: 17 kg

Descriere tehnică

Serie	Panel
Adâncime	380 mm
Lățime	300 mm
Înălțime	1375 mm
Capacitate portantă	30 kg
Greutate	17 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Suport de montare pentru panou perforat