


Garant UNILINE**UNI Panel, Pentru tip: L****Date comandă**

Numărul de comandă	955440 L
GTIN	4062406583309
Clasa articolului	9GC

**Descriere****Execuție:**

Coloană fixă îngustă din tablă de oțel, cu pereți dubli perforați bilateral  $\square$  9x9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor pentru pereți perforați și a cârligelor și suporturilor Easyfix. Placa de bază stabilă, de culoarea antracitului permite montarea și deplasarea simplă.

**Culoare:**

În două culori, **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

**Neconfigurabil.****Notă:**

Tablele indicatoare se găsesc la Cod 955443 –955444. Pictograme recomandate (diferite scopuri de utilizare) pentru tablele indicatoare se găsesc la Cod 955474.

**Descriere tehnică**

Capacitate portantă	30 kg
Lățime	610 mm
Serie	Panel
Greutate	45 kg

Înălțime	2165 mm
Adâncime	440 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Suport de montare pentru panou perforat