

**Șubler, Domeniu de măsurare: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415196 2000
GTIN	4062406584290
Clasa articolului	42A

**Descriere****Execuție:**

Vernier și suprafață de citire cromată mat antiiorbire. Suprafețe de măsurare călite și rectificate.

**Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari și a Ø pieselor.** Cu șurub de fixare. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite, pentru măsurări interioare. Cu ajustare fină.

**Descriere tehnică**

Standard	Normă de fabricație
Gradație	1/20 mm
Domeniu de măsurare	0 - 2000 mm
Lungimea ciocului	200 mm
Citire	0,05 mm
Calibrarea	A1
Greutate	9,3 kg
Eroare de toleranță	0,44 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	30 mm
Gradație vernier mm/Inch	da
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit

Tip produs

Șubler digital pentru atelier

**Servicii**CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de  
măsurare maxim 2000 mm

021000 2000