

**Șubler, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415196 300
GTIN	4062406584245
Clasa articolului	42A

Descriere**Execuție:**

Vernier și suprafață de citire cromată mat antiiorbire. Suprafețe de măsurare călite și rectificate.

Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari și a Ø pieselor. Cu șurub de fixare. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite, pentru măsurări interioare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Greutate	0,44 kg
Calibrarea	A1
Citire comutabilă	mm / inch
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Gradație	1/20 mm
Citire	0,05 mm
Standard	Normă de fabricație
Lungimea ciocului	90 mm
Eroare de toleranță	0,05 mm
Gradație vernier mm/Inch	da
Tehnică de măsurare	analogic

Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkSȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300