


Garant UNILINE

UNI Wall staționar, Tip: M**Date comandă**

Numărul de comandă	955450 M
GTIN	4062406584597
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

Coloană de susținere foarte stabilă, cu perete dublu, din tablă de oțel, panouri perforate cu folosință bilaterală \square 9×9 mm în rastru de 37 mm., pentru montarea accesoriilor, a cârligelor și suporturilor Easyfix. Placa de bază stabilă, de culoarea antracitului permite montarea și deplasarea simplă.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Element atașabil de etichetare, vezi Cod 955453. Pictograme adecvate (diverse utilizări) pentru elemente atașabile de etichetare, vezi la Cod 955474.

Descriere tehnică

Înălțime	1920 mm
Lățime	600 mm
Capacitate portantă	75 kg
Lățime utilă	600 mm

Adâncime	750 mm
Serie	Wall
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Suport de montare pentru panou perforat