

Garant UNI LINE

Set de roți pentru UNI Line 4 piese, Tip: 1**Date comandă**

Numărul de comandă	955459 1
GTIN	4062406584702
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

Roți cu Ø 125 mm. Ideale și pentru bază denivelată. Protecția împotriva agățării firelor împiedică blocarea roților. Silențiozitate optimă datorită rulmenților cu bile de calitate superioară. Cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, rezistență minimă la rulare și zgomote reduse de conducere. Capacitate portantă de 200 kg pe roată. Capacitate portantă maximă la utilizarea a 4 roți: 600 kg.

Livrare:

2 role de ghidaj și 2 role cu frână pentru roată și jantă. Inclusiv elemente de fixare.

Culoare:

Galvanizat, neconfigurabil.

Înălțime: 150 mm

Înălțimea constructivă: 150 mm

Ø roții: 125 mm

Capacitate portantă per bucată: 200 kg

Descriere tehnică

Capacitate portantă per bucată	200 kg
Înălțime	150 mm
Înălțimea constructivă	150 mm
Ø roții	125 mm

Tip produs

Roată