


Garant **UNILINE****UNI Tower Formă U, staționar, Tip: L****Date comandă**

Numărul de comandă	955460 L
GTIN	4062406584672
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru și pentru vizualizarea informațiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii și compatibilității perfecte cu sistemul Easyfix. Poate fi utilizat în mod variat și universal pentru diverse aplicații și configurații, de ex. pentru implementarea 5S, furnizarea de materiale de prim ajutor, materiale de curățare, unelte, informații etc.

Pe toate laturile la interior și la exterior cu panouri perforate 9×9 mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesorilor și a cârligelor și suporturilor Easyfix. Datorită elementelor atașabile opționale de semnalizare în diferite culori, sunt ușor de remarcat în mediul de producție. Ușile opționale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranță. Forma U: 2 pereți laterali cu perete posterior. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M. Se permite montarea a maxim 1 bloc de sertare per Tower.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Accesorii precum elemente atașabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uși și mânere de împingere, găsiți la Cod 955474 – 955499.

Descriere tehnică

Greutate	92 kg
Înălțime	1920 mm
Capacitate portantă	150 kg
Serie	Tower
Lățime	750 mm
Adâncime utilă	510 mm
Lățime utilă	690 mm
Adâncime	750 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Egalizarea înălțimii la intervale	37
Tip produs	Coloană cu panou perforat