


Garant UNI LINE**UNI Wall mobilă, Tip: M****Date comandă**

Numărul de comandă	955451 M
GTIN	4062406584719
Clasa articolului	9GC

**Descriere****Execuție:**

Coloană de susținere foarte stabilă, cu perete dublu, din tablă de oțel, panouri perforate cu folosință bilaterală  $\square$  9×9 mm în rastru de 37 mm., pentru montarea accesoriilor, a cârligelor și suporturilor Easyfix. Placa de bază stabilă, de culoarea antracitului permite montarea și deplasarea simplă. Cu 4 roți de ghidaj, Ø 125 mm, din care 2 cu frână.

**Culoare:**

**Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016.**

**Neconfigurabil.****Notă:**

Element atașabil de etichetare, vezi Cod 955453. Pictograme adecvate (diverse utilizări) pentru elemente atașabile de etichetare, vezi la Cod 955474.

**Descriere tehnică**

Lățime	600 mm
Înălțime	2067 mm
Serie	Wall
Ø roții	125 mm

Lățime utilă	600 mm
Adâncime	750 mm
Capacitate portantă	75 kg
Greutate	69 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Suport de montare pentru panou perforat

## Accesorii

Set de roți pentru UNI Line 4 piese Tip 1	955459 1
UNI Wallstaționar Tip M	955450 M