


Garant UNILINE

UNI Tower Formă U, mobil, Tip: L**Date comandă**

Numărul de comandă

955462 L

GTIN

4062406584733

Clasa articolului

9GC

Descriere**Execuție:**

Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru și pentru vizualizarea informațiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii și compatibilității perfecte cu sistemul Easyfix. Poate fi utilizat în mod variat și universal pentru diverse aplicații și configurații, de ex. pentru implementarea 5S, furnizarea de materiale de prim ajutor, materiale de curățare, unelte, informații etc.

Pe toate laturile la interior și la exterior cu panouri perforate 9×9 mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesorilor și a cârligelor și suporturilor Easyfix. Datorită elementelor atașabile opționale de semnalizare în diferite culori, sunt ușor de remarcat în mediul de producție. Ușile opționale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranță. Cu 4 roți de ghidaj, \varnothing 125 mm, din care 2 cu frână.

Forma U: 2 pereți laterali cu perete posterior. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M. Se permite montarea a maxim 1 bloc de sertare per Tower.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Accesorii precum elemente atașabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uși și mânere de împingere, găsiți la Cod 955474 – 955499.

Descriere tehnică

Înălțime	2070 mm
Greutate	96 kg
Capacitate portantă	150 kg
Adâncime utilă	510 mm
Lățime utilă	690 mm
Lățime	750 mm
Ø roții	125 mm
Adâncime	750 mm
Serie	Tower
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9x9
Egalizarea înălțimii la intervale	37
Tip produs	Coloană cu panou perforat

Accesorii

Set de roți pentru UNI Line 4 piese Tip 1	955459 1
UNI TowerFormă U, staționar Tip L	955460 L