


Garant UNILINE

**UNI Tower Formă H, mobil, Tip: M****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 955463 M      |
| GTIN               | 4062406584740 |
| Clasa articolului  | 9GC           |

**Descriere****Execuție:**

Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru și pentru vizualizarea informațiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii și compatibilității perfecte cu sistemul Easyfix. Poate fi utilizat în mod variat și universal pentru diverse aplicații și configurații, de ex. pentru implementarea 5S, furnizarea de materiale de prim ajutor, materiale de curățare, unelte, informații etc.

Pe toate laturile la interior și la exterior cu panouri perforate  $9 \times 9$  mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesorilor și a cârligelor și suporturilor Easyfix. Datorită elementelor atașabile opționale de semnalizare în diferite culori, sunt ușor de remarcat în mediul de producție. Ușile opționale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranță. Cu 4 roți de ghidaj,  $\varnothing$  125 mm, din care 2 cu frână.

Forma H: 2 pereți laterali cu panou transversal central. Rafturile de depozitare și ușile pot fi montate în partea frontală și în cea posterioară. Montarea sertarelor nu este posibilă.

**Culoare:**

**Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori**, argintiu cu antracit RAL 7016.

**Neconfigurabil.****Notă:**

Accesorii precum elemente atașabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uși și mânere de împingere, găsiți la Cod 955474 – 955499.

## Descriere tehnică

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Adâncime                                     | 750 mm                    |
| Greutate                                     | 89 kg                     |
| Ø roții                                      | 125 mm                    |
| Serie  | Tower                     |
| Înălțime                                     | 2070 mm                   |
| Lățime utilă                                 | 540 mm                    |
| Adâncime utilă                               | 2 × 255 mm                |
| Capacitate portantă                          | 150 kg                    |
| Lățime                                       | 720 mm                    |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9                       |
| Egalizarea înălțimii la intervale            | 37                        |
| Tip produs                                   | Coloană cu panou perforat |

## Accesorii

|   |          |
|---|----------|
| Set de roți pentru UNI Line 4 piese Tip 1 | 955459 1 |
| UNI TowerFormă H, staționar Tip M         | 955461 M |