

Garant GRIDLINE

**Dulap vertical, lățime 30G, 4 sertare culisante autoportante 6G, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	943114 2000
GTIN	4062406586171
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulapurile verticale cu 30×28G sunt echipate **cu sertare culisante autoportante** prevăzute cu o **siguranță individuală la tragere** ca să se poată deschide întotdeauna doar câte un sertar culisant. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou.

Cadrele sertarelor culisante sunt prevăzute cu orificii de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, a tăvițelor de raft și a panourilor perforate. Dulapurile verticale sunt pregătite pentru fixare pe podea, respectiv perete și **trebuie neapărat să fie asigurate împotriva înclinațiilor.**

Cu posibilitate de închidere prin încuietoare cilindrică. Toate sertarele culisante au o închidere comună.

**Accesorii opționale:**

Toate deschiderile culisante verticale pot fi echipate cu: raft de depozitare Cod 943160, panou perforat Cod 943166, rafturi înclinate Cod 943162 și Cod 943163, șină Multifix Cod 943170.

**Culoare:**

Corp și corp de sertare culisante gri deschis RAL 7035, rafturi culisante verticale frontale în antracit RAL 7016, **acoperite cu strat de pulbere. Corpul sertarelor culisante nu poate fi configurat, este doar gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Lățime	750 mm
Capacitate portantă a deschiderii verticale	175 kg
Lățime utilă a deschiderii verticale	150 mm
Execuția deschiderii verticale	autoportant
Lățime în G	30
Înălțime	2000 mm
Adâncime utilă deschidere verticală	600 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Greutate	163 kg
Înălțime utilă deschidere verticală	1691 mm
Adâncime	700 mm
ComfortClose	nu
Adâncime în G	28
Număr de deschideri	4
Modelul dulapului	Dulap de bază
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	37 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap vertical