

Garant UNILINE

UNI Tower Formă U, mobil, Tip: M**Date comandă**

Numărul de comandă	955465 M
GTIN	4062406586218
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

Sistem modular de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru și pentru vizualizarea rapidă a informațiilor. Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii și compatibilității perfecte cu sistemul Easyfix.

Pe toate laturile la interior și la exterior cu panouri perforate \square 9x9 mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesoriiilor și a cârligelor și suporturilor Easyfix. Forma U: 2 pereți laterali cu perete posterior. Este posibilă montarea sertarelor și a ușilor.

Livrare:

Turn UNI Cod 955462 Ref. M; 2 rafturi de depozitare Cod 955481 Ref. M; bac Cod 955475 Ref. GREY; mâner de împingere Cod 955496 Ref. 1.

Cu 4 role de ghidaj \varnothing 125 mm, dintre care 2 cu frână.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Alte accesorii precum pictograme, rafturi de depozitare, sertare și uși, găsiți la Cod 955474 – 955499.

Descriere tehnică

Capacitate portantă	150 kg
Înălțime	2290 mm
Lățime utilă	540 mm
Greutate	105 kg
Ø roții	125 mm
Lățime	720 mm
Adâncime	750 mm
Adâncime utilă	510 mm
Serie	Tower
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Egalizarea înălțimii la intervale	37
Tip produs	Coloană cu panou perforat

Accesorii

Mâner de împingere UNI Line Tip 1	955496 1
UNI TowerFormă U, mobil Tip M	955462 M
Element atașabil pentruUNI Tower M Tip GREY	955475 GREY
Set de roți pentru UNI Line 4 piese Tip 1	955459 1
UNI TowerFormă U, staționar Tip M	955460 M