

Garant GRIDLINE

Panou perforat pentru dulapuri verticale, Recomandat pentru înălțimea dulapului vertical: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	943166 1000
GTIN	4062406586294
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Panou perforat cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Pentru prinderea cârligelor și a suporturilor precum și a accesoriilor pentru panou perforat, vezi grupa 95. Inclusiv dibluri Easyfix de plastic (6 buc. pentru Ref. 1000, 8 buc. pentru Ref. 2000).

Adaptat pentru:

Umple un sertar culisant de dulap Cod 943102 – 943115 fiecare Ref. 1000.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu strat de vopsea pulbere.

Descriere tehnică

Înălțime	691 mm
Greutate	4,7 kg
Lățime utilă	600 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Perete perforat