

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Tip: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	269991 3
GTIN	4960664603220
Clasa articolului	250

**Descriere**

Cuțit de strunjit 3 Cod ISO Suport: SDJCR1010JX-11FF

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC..11T3..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 10 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 20 mm

Lungimea totală L: 120 mm

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	120 mm
Serie	QuickTurn
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Mărime coadă	10 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	10 mm
Cod ISO Suport	SDJCR1010JX-11FF
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC..11T3..
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	nu
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Șurub BH6X25 Tip 1

269993 1

Arc SP-6 Tip 1

269994 1

Clemă Tip 1

269992 1

Șurub de strângere

229715