

Garant**Set de știfturi de frezare 5 piese, GARANT Master Uni – mediu, Carbura,
Număr de freze șlefuire: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	541405 5
GTIN	4062406587062
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Gamă de freze de șlefuit Multi Cut din carbură, cu forme obișnuite.

Noua geometrie inovatoare a dinților permite **o rată foarte înaltă de așchiere**, având în același timp **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Datorită formării optime a așchiilor (fără așchii ascuțite), se atinge o calitate înaltă a suprafeței la operațiunile de degroșare și de finisare.

- **Rată mare de îndepărtare a materialului.**
- **Funcționare silențioasă.**
- **Solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a așchiilor.**
- **Din oțel, INOX, aluminiu cu utilizare universală.**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din carbură ultraperformantă, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare, exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

Aplicație:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare,

prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Cod 540220 Ref. A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Notă:

Materiale cu conductivitate termică redusă; scăderea turației pentru a se evita înalbăstrirea și pătarea frezei de șlefuire.

Descriere tehnică

Serie	GARANT Master Uni
Materialul sculei	Carbura
Ø cozii	6 mm
Număr de freze șlefuire	5
Tip produs	Freze șlefuire

Accesorii

Freze șlefuireGARANT Master Uni – mediu Tip D0807	540220 D0807
Freze șlefuireGARANT Master Uni – mediu Tip C0616	540220 C0616
Freze șlefuireGARANT Master Uni – mediu Tip M1020	540220 M1020
Freze șlefuireGARANT Master Uni – mediu Tip G0618	540220 G0618
Freze șlefuireGARANT Master Uni – mediu Tip A0616	540220 A0616