



Calibru tampon filetat „nu trece” pentru MultiCheck Digital, Filetul: M18



Date comandă

Numărul de comandă	486516 M18
GTIN	4046122621163
Clasa articolului	48B

Descriere

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Adaptat pentru:

Aparat de bază 486511 Ref. 12-20, tampon de măsurare Cod 486512 Ref. 12-20 și manșon de protecție Cod 486515 Ref. M12 până la M20.

Descriere tehnică

Pas filet	2,5 mm
Standard	DIN 13
Filet	M18
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Tip de filet	M
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Calibru tampon filetat „NU TRECE”

Servicii

028500 60

Calibrare Calibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 60 mm

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 90 mm

028540 90