



Calibru tampon filetat „nu trece” pentru MultiCheck Digital, Filetul: M20



Date comandă

Numărul de comandă	486516 M20
GTIN	4046122621187
Clasa articolului	48B

Descriere

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Adaptat pentru:

Aparat de bază 486511 Ref. 12-20, tampon de măsurare Cod 486512 Ref. 12-20 și manșon de protecție Cod 486515 Ref. M12 până la M20.

Descriere tehnică

Tip de filet	M
Standard	DIN 13
Filet	M20
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Pas filet	2,5 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Calibru tampon filetat „NU TRECE”

Servicii

028500 60

Calibrare Calibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 60 mm

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 90 mm

028540 90