



Calibru tampon filetat „nu trece” pentru MultiCheck Digital, Filetul: M4



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 486516 M4 |
| GTIN | 4046122621200 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Adaptat pentru:

Aparat de bază 486511 Ref. 2-10, tampon de măsurare Cod 486512 Ref. 2-10 și manșon de protecție Cod 486515 Ref. M2 până la M10.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|---|
| Tip de calibru | Calibru „nu trece” |
| Pas filet | 0,7 mm |
| Tip de filet | M |
| Filet | M4 |
| Standard | DIN 13 |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |
| Calibrarea | Preț la cerere |
| Tip produs | Calibru tampon filetat „NU TRECE” |

Servicii

028500 60

Calibrare Calibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 60 mm

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat „TRECE” sau „NU TRECE” Ø maxim 90 mm

028540 90