

Garant GRIDLINE

Dulap pentru produse de curățat, lățime 30G cu uși batante din tablă masivă, înălțime mm / tip: 2000-3**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 987030 2000-3 |
| GTIN | 4062406588526 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap universal pentru păstrarea articolelor de curățenie, aparatelor de curățare și articolelor de îmbrăcăminte. Montarea rafturilor de depozitare galvanizate este posibilă la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite pe partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene din două componente, cu **încuietoare cilindrică**. Soclu de nivelare cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Capacitate portantă a raftului de depozitare 25 kg. Perforații de 9×9 mm în grilajul de 37 mm al carcasei de compartimentare adecvate pentru **fixarea cârligelor și suporturilor Easyfix** (Grupa 95).

Livrare:

Compartimentare practică cu 4 rafturi de depozitare cu lățimea 13G. Inclusiv cârlige și suporturi Easyfix.

Livrare:

Cârlige Easyfix Cod 955505 Ref. 50: 5
Cârlige Easyfix Cod 955605 Ref. 60: 2
Suporturi Easyfix Cod 955665 Ref. 18-26: 2

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

Notă:

Dulapurile pentru articole de curățenie sunt compatibile în privința dimensiunilor cu toate dulapurile GridLine cu adâncimea 20G și pot fi combinate cu acestea după preferințe. Consultați Grupa 94 pentru mai multe accesorii, precum rafturile de depozitare și sertarele.

Descriere tehnică

| | |
|--|--|
| Lățime în G | 30 |
| Greutate | 78 kg |
| Înălțimea utilă | 1840 mm |
| Adâncime | 500 mm |
| Adâncime în G | 20 |
| Înălțime | 2000 mm |
| Lățime | 750 mm |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 25 kg |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Dulap pentru produse de curățat |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Suport pentru scule 45° Adâncime utilă 50 mm | 955505 50 |
| Suport de țevă Ø interior 60 mm | 955605 60 |
| Suport de prindere cu clemă, flexibil Ø clemelor 18-26 mm | 955665 18-26 |