

Garant GRIDLINE

**Dulap pentru produse de curățat, lățime 40G cu uși batante din tablă masivă, înălțime mm / tip: 2000-4****Date comandă**

Numărul de comandă	987031 2000-4
GTIN	4062406588533
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap universal pentru păstrarea articolelor de curățenie, aparatelor de curățare și articolelor de îmbrăcăminte. Montarea rafturilor de depozitare galvanizate este posibilă la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite pe partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu **încuietoare cilindrică**. Soclu de nivelare cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Capacitate portantă a raftului de depozitare 25 kg. Perforații de 9×9 mm în grilajul de 37 mm al carcasei de compartimentare adecvate pentru **fixarea cârligelor și suporturilor Easyfix** (Grupa 95).

**Livrare:**

Compartimentare practică cu 3 rafturi de depozitare cu lățimea 20G. Panou suplimentar perforat la peretele interior al dulapului. Inclusiv cârlige și suporturi Easyfix.

**Livrare:**

Cârlige Easyfix Cod 955505 Ref. 50: 5  
Cârlige Easyfix Cod 955605 Ref. 60: 2  
Suporturi Easyfix Cod 9554665 Ref. 18-26: 2

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Dulapurile pentru articole de curățenie sunt compatibile în privința dimensiunilor cu toate dulapurile GridLine cu adâncimea 20G și pot fi combinate cu acestea după preferințe. Consultați Grupa 94 pentru mai multe accesorii, precum rafturile de depozitare și sertarele.

## Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Lățime în G	40
Lățime	1000 mm
Înălțimea utilă	1840 mm
Adâncime	500 mm
Greutate	109 kg
Înălțime	2000 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	25 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru produse de curățat

## Accesorii

Easyfix suport pentru țevi Ø interior 60 mm	955605 60
Easyfix suport de scule 45° Adâncime utilă 50 mm	955505 50
Easyfix Suport de prindere flexibil Ø clemelor 18-26 mm	955665 18-26