


Garant UNILINE

**UNI Tower formă H asimetric staționar, Tip: L****Date comandă**

Numărul de comandă	987104 L
GTIN	4062406587888
Clasa articolului	9GC

**Descriere****Execuție:**

Sistem modular de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru și pentru vizualizarea rapidă a informațiilor.

UNI Tower formă H asimetrică poate fi echipat **bilateral**. În compartimentul adânc pot fi plasate 2 colectoare pentru material reciclabil Nr. 987125 Gr. 25 sau Nr. 987110 Gr. 45. Compartimentul mic este potrivit pentru depozitarea mijloacelor și echipamentelor de curățenie.

Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii și compatibilității perfecte cu sistemul Easyfix. Toți pereții exteriori și peretele median dispun pe toate laturile de panouri perforate  $\square$  9×9 mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor, a cârligelor și suporturilor Easyfix. Elementul atașabil opțional de culoarea antracit cu pictogramă ilustrând curățenia ajută la o vizualizare rapidă. Ușile opționale, care se pot încuia, permit păstrarea în siguranță. Ușa nu poate fi folosită în combinație cu suportul pentru role de hârtie.

**Culoare:**

În două culori, **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

**Neconfigurabil.****Notă:**

Alte accesorii precum pictograme, rafturi de depozitare, sertare și uși, găsiți la Cod 955474 – 955499.

**Descriere tehnică**

Lățime	750 mm
Adâncime utilă	180/ 330 mm
Înălțime	1920 mm
Serie	Tower
Greutate	92 kg
Lățime utilă	690 mm
Adâncime	750 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9x9
Tip produs	Stație de curățare