


Garant **ONLINE****CLEANING Tower formă H mobilă, Tip: L****Date comandă**

Numărul de comandă	987103 L
GTIN	4062406588922
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

Coloană modulară de curățenie care permite accesul direct la echipamentele de curățenie. CLEANING Tower formă H asimetrică poate fi echipat **bilateral**. În compartimentul inferior pot fi depozitate maxim 4 colector pentru material reciclabil Cod 987125, Ref. 25. Compartimentul mic este potrivit pentru depozitarea mijloacelor și echipamentelor de curățenie.

Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii și compatibilității perfecte cu sistemul Easyfix. Toți pereții exteriori și peretele median dispun pe toate laturile de panouri perforate $\square 9 \times 9$ mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesoriiilor, a cârligelor și suporturilor Easyfix. Elementul atașabil de culoarea antracit cu pictogramă ilustrând curățenia ajută la o vizualizare rapidă. Ușile opționale, care se pot încuia, cu Ref. L permit păstrarea în siguranță. Ușa nu poate fi folosită în combinație cu suportul pentru role de hârtie.

Livrare:

CLEANING Tower formă H asimetrică; element atașabil Cod 955476 Ref. L; 2 x mâner de împingere Cod 955496 Ref. 1.

Cu 4 roți de ghidaj, $\varnothing 125$ mm, din care 2 cu frână.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.

Descriere tehnică

Adâncime utilă	180/ 330 mm
Înălțime	2290 mm
Capacitate portantă	150 kg
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Lățime	750 mm
Lățime utilă	690 mm
Ø roții	125 mm
Greutate	96 kg
Adâncime	750 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Stație de curățare

Accesorii

Element atașabil pentruUNI Tower L Tip GREY	955476 GREY
Set de roți pentru UNI Line 4 piese Tip 1	955459 1
CLEANING Tower formă Hstaționar Tip L	987102 L
Mâner de împingere UNI Line Tip 1	955496 1
Pictogramă UNI Line Tip CLEANING	955474 CLEANING