



## Set de burghie de percuție din carbură „MX4”, Ø burghiului: 5-12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Clasa articolului	76G

### Descriere

#### Execuție:

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită celor 4 tăișuri. Durabilitate dublă în comparație cu burghiile cu 2 tăișuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. În casetă din plastic.

#### Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu **4 spirale** pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

#### Conținut:

Burghiu de percuție Cod 789050: câte 1 buc.  
Ref. 5; 6 lungime 110 mm;  
Ref. 6; 8; 8; 10; 12 lungime 160 mm

### Descriere tehnică

Ø burghiului	5 - 12 mm
Număr de dinți Z	4

Ambalaj	Casetă din plastic
Materialul sculei	Carbura
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră

## Accesorii

Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 6X160 mm	789050 6X160
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 12X160 mm	789050 12X160
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 6X110 mm	789050 6X110
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 5X110 mm	789050 5X110
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 8X160 mm	789050 8X160
Burghiu de percuție, din carbură „MX4” SDS-plus Øxlungimea totală 10X160 mm	789050 10X160