

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush Tip C Ø 25 mm Set de 24 piese, Ø cozii 3 mm, RB-ZB, Granulație: 50****Date comandă**

Numărul de comandă	573545 50
GTIN	50048011276118
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Discurile speciale Bristle de curățare sunt corpuri de șlefuit omogene cu un amestec de granulație ceramică cu formă precisă și oxid de aluminiu, cu **o durabilitate deosebit de mare.**

**Extrem de flexibile și maleabile.**

Peria **radială** Bristle-Brush este compusă din segmente individuale (lățime cca. 1,6 mm).

Dorn de prindere (**Ø cozii 3 mm**) demontabil. Segmentele pot fi combinate pe lățimea dorită a periei.

Cu peri curbați (tip C) pentru **prelucrarea suprafețelor profilate.**

**Aplicație:**

A se respecta sensul de rotire.

Utilizare pe polizoare drepte sau arbori flexibili fără alte accesorii.

**Pentru aproape toate materialele, la o siguranță maximă de lucru.** Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor și bavurilor ușoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curățare și debavurare.

**Livrare:**

24 segmente individuale (late de cca. 1,6 mm) **inclusiv mandrină** cu Ø cozii 3 mm.

**Descriere tehnică**

Turație maximă	35000 min <sup>-1</sup>
Ø periei D <sub>1</sub>	25 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	3 mm
Culoarea	verde
Granulație	50
Lățimea periei	1,6 - 10 mm

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	RB-ZB
Denumirea producătorului	RB-ZB
Tip produs	Perie rotundă