

Garant**Freză de semi-degroșare, neacoperită, Ø k10 DC: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	191700 10
GTIN	4045197104601
Clasa articolului	11W

Descriere**Execuție:**

Cu profil detalonat de semi-degroșare. Geometrie de așchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Sfârâmătorul de așchii cu canale late permite reascușirea frecventă fără modificare a profilului. Freză universală pentru frezare periferică sau pătrundere și alte procedee conexe efectuate ulterior.

Avantaj:

Față de frezele cu mai mulți dinți **permite evacuarea mai bună a așchiilor datorită canalelor mai largi.**

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	10 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Număr de dinți Z	3
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,025 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea totală L	95 mm
Lungimea tăişului L_c	45 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	k10
Unghiul elicei	25 grad

Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil de frezare	NF
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	83 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	23 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	55 m/min	N
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		