

**Plăcuță cu profil complet la 55° exterior, pe dreapta, HBF20, Număr de pași / inch: 14****Date comandă**

Numărul de comandă	271978 14
GTIN	4062406593032
Clasa articolului	22B

**Descriere****Execuție:**

Sinterizat complet.

**Descriere tehnică**

Pas filet	14 mm
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HBF20
Tip de filet	BSP
Tip de filet	G
Tip de filet	BSW
Unghi al flancurilor	55 grad
Grosime	3,68 mm
Mărimea plăcuței L	16 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
filetare prin strunjire**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	220 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	150 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	85 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	75 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	130 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		