

**Plăcuță cu profil complet la 55° exterior, pe dreapta, HBF20, Număr de pași / inch: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	271978 11
GTIN	4062406593049
Clasa articolului	22B

Descriere**Execuție:**

Sinterizat complet.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Pas filet	11 mm
Categorie	HBF20
Tip de filet	BSP
Tip de filet	G
Tip de filet	BSW
Unghi al flancurilor	55 grad
Grosime	3,68 mm
Mărimea plăcuței L	16 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
filetare prin strunjire**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	220 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	150 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	85 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	75 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	130 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		