

Garant GRIDLINE

Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă batantă din tablă masivă, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942701 900
GTIN	4062406595494
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 30×28G. Sertare recomandate: 26×24G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime	750 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Înălțime	900 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Lățime în G	30
Adâncime	700 mm
Poziționarea mânerului	sus
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
ComfortClose	nu
Înălțimea utilă	745 mm
Adâncime în G	28
Greutate	59 kg
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------