

Garant GRIDLINE

Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă culisantă din tablă masivă, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942745 800
GTIN	4062406595869
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 60×28G. Sertare recomandate: 26×20G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Greutate	107 kg
Lățime în G	60
Modelul dulapului	Dulap de bază

Adâncime în G	28
Poziționarea mânerului	sus
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime	700 mm
Lățime	1500 mm
Înălțimea utilă	663 mm
Înălțime	800 mm
ComfortClose	nu
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
-------------------------------	-------------