

Garant GRIDLINE

**Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă culisantă din tablă masivă, Înălțime: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942765 800
GTIN	4062406595906
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 80×28G. Sertare recomandate: 36×20G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

**Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă	663 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Adâncime în G	28
Greutate	125 kg

Poziționarea mânerului	sus
Înălțime	800 mm
Lățime în G	80
Lățime	2000 mm
ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă din tablă masivă
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
-------------------------------	-------------