

Garant GRIDLINE

**Dulap cu capacitate mare/pentru încărcări mari cu ușă glisantă cu geam,
Înălțime: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942767 800
GTIN	4062406595920
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap neechipat 80×28G. Sertare recomandate: 36×20G (vă rugăm să comandați separat). Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile de depozitare și accesoriile pentru dulapurile GridLine cu capacitate mare și ale celor pentru încărcări mari sunt prezentate la Cod 942530 – 942610 și în Grupa 95.

Folosirea ca dulap pentru încărcări mari este posibilă doar cu rafturi pentru încărcări mari, Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Poziționarea mânerului	sus
Latura frontală a dulapului	Ușă culisantă cu geam
Lățime în G	80
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă	663 mm

Adâncime în G	28
Înălțime	800 mm
Lățime	2000 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Modelul dulapului	Dulap de bază
ComfortClose	nu
Greutate	125 kg
Execuție	pentru echiparea individuală
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu capacitate mare

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21
-------------------------------	-------------