

Garant**Cuplaj de siguranță Filet exterior, Referință: 3/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080370 3/8
GTIN	4062406596217
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

Cuplajul de siguranță GARANT este ultraperformant, este fabricat din oțel galvanizat și are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătățit, de operare cu o singură mână. Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414, standardului ISO B și EN 983.

Notă:

Această serie GARANT este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.

Descriere tehnică

Valoare debit	2250 l/min
Racord filet exterior	3/8 inch
Presiune maximă de lucru	16 bar
Tip produs	Cuplaj

