

Garant**Cuplaj de siguranță Filet interior, Filet interior de racordare: 3/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080371 3/8
GTIN	4062406596248
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

Cuplajul de siguranță GARANT este ultraperformant, este fabricat din oțel galvanizat și are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătățit, de operare cu o singură mână. Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414, standardului ISO B și EN 983.

Notă:

Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil european) și este compatibilă cu toate sistemele uzuale. Această serie GARANT este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	16 bar
Valoare debit	2250 l/min
Filet interior de racordare	3/8 inch
Tip produs	Cuplaj

