

Garant**Cuplaj de siguranță Branșament pentru furtun, Ø interior racord furtun (deschidere nominală): 11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	080372 11
GTIN	4062406596279
Clasa articolului	01A

Descriere**Execuție:**

Cuplajul de siguranță GARANT este ultraperformant, este fabricat din oțel galvanizat și are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătățit, de operare cu o singură mână. Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414, standardului ISO B și EN 983.

Notă:

Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (Ø nominal 7,6 mm, profil european) și este compatibilă cu toate sistemele uzuale.

Această serie GARANT este recomandată pentru piețele din Benelux, Franța, America de Nord și Norvegia.

Descriere tehnică

Valoare debit	2250 l/min
Presiune maximă de lucru	16 bar
Ø interior racord furtun (deschidere nominală)	11 mm

Tip produs

Cuplaj