

**Garant**
**GARANT Diabolo Freză din carbură HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	203382 16
GTIN	4045197597649
Clasa articolului	11X

**Descriere**
**Execuție:**
**GARANT Diabolo:**

Geometrie specială, strat de acoperire și carbură specială pentru prelucrarea materialelor călite.

**Aplicație:**

**Pentru frezare periferică** cu rol de **finisare**.

(Frezare frontală doar la adâncimi mici de așchiere).

**Descriere tehnică**

Ø de degajare $D_1$	15,6 mm
Ø tăişului $D_c$	16 mm
Număr de dinți Z	8
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel < 65 HRC	0,025 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	100 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lungimea tăişului $L_c$	40 mm
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	e8
Unghiul elicei	50 grad

Unghi teșitură	90 grad
Serie	Diabolo
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roșu
Tip produs	Freză

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 50 HRC	recomandat	115 m/min	H
Oțel < 55 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	90 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	60 m/min	H
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

## Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------