

rapid**Carcasă din aluminiu turnat pt. suport tip rolă pentru furtun, Tip: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	080074 20
GTIN	4030704030092
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Suport tip rolă pentru furtun cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare** prin arcuri solide din oțel cu **blocaj multiplu la fiecare rotire**.

Suport tip rolă pentru furtun în **carcasă din aluminiu turnat, element de ghidare zincat, rabatabil și furtun robust din PVC, întărit cu nylon**.

Aplicație:

Recomandat pentru aer.

Pentru creșterea ergonomiei, precum și pentru îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

Descriere tehnică

Lungimea utilă a furtunului	20 m
Racord leșire	3/8 inch
Material furtun	Policlorură de vinil
Presiune maximă de lucru	20 bar
Materialul carcasei	Aluminiu

Racord Intrare	3/8 inch
Lățime carcasă	380 mm
Înălțime carcasă	375 mm
Adâncime carcasă	155 mm
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun