

Garant**Freză din carbură de înaltă precizie, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203530 8
GTIN	4045197352811
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Stabilitate ridicată și funcționare extrem de silențioasă datorită execuției cu minim 6 dinți. Detalonare excentrică.

Conicitate foarte exactă cu o toleranță în plaja de μm , pentru obținerea unui unghi de exact 90° și de suprafețe plan-paralele la frezarea de profil.

Satisface cele mai ridicate pretenții referitoare la precizia unghiulară.

Nu este definită teșitura colțului datorită ascuțirii excentrice.

Cu conicitate de maxim 0,008 mm.

Aplicație:

Pentru frezarea de finisare pe contur.

Descriere tehnică

Ø de degajare D_1	7,6 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	25 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Număr de dinți Z	6
Ø tăișului D_c	8 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Lungimea totală L	63 mm
Lungimea tăișului L_c	19 mm
Direcția de așchiere	orizontal

Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	f8
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA
Unghiul elicei	45 grad
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Utilizarea frezei	Mono-frezare de înaltă precizie la 90°
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	175 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	145 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	220 m/min	K
Uni	recomandat		

Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Uscat	indicat în anumite condiții
Aer	indicat în anumite condiții
Servicii	
Coadă Tip HB	129100 HB