

HOLEX**Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 65/100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278041 65/100
GTIN	4062406601874
Clasa articolului	22B

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Notă:

$D_1 = \varnothing$ minim pentru prima Canelare / $D_2 = \varnothing$ maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	100 mm
Ø minim pentru canelarea 1 D_1	65 mm
Adâncime maximă de aşchiere t_{max}	14 mm
Lăţimea cozii b	16×16 mm
Şurub	279816 3
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Lăţime de canelare w	3; 4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

