

**HOLEX****Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 50/75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278042 50/75
GTIN	4062406601898
Clasa articolului	22B

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

**Notă:**

$D_1 = \varnothing$  minim pentru prima Canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

**Descriere tehnică**

Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	75 mm
Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$	14 mm
Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	50 mm
Lăţimea cozii b	16×16 mm
Şurub	279816 3
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Lăţime de canelare w	3; 4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

