



Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 340/999mm



Date comandă

Numărul de comandă	278043 340/999
GTIN	4062406601980
Clasa articolului	22B

Descriere

Execuție:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaș pentru două lățimi de canelare (3 mm și 4 mm).
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

Notă:

$D_1 = \emptyset$ minim pentru prima Canelare / $D_2 = \emptyset$ maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$ din referință înseamnă teoretic nelimitat.

Descriere tehnică

Ø maxim pentru canelarea 1 D_2	999 mm
Ø minim pentru canelarea 1 D_1	340 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	14 mm
Lățimea cozii b	20×20 mm
Șurub	279816 4
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Lățime de canelare w	3; 4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

