

**HOLEX****Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 90/130mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278043 90/130
GTIN	4062406601942
Clasa articolului	22B

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

**Notă:**

$D_1 = \emptyset$  minim pentru prima Canelare /  $D_2 = \emptyset$  maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$	14 mm
Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	90 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	130 mm
Lăţimea cozii b	20×20 mm
Şurub	279816 4
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Lăţime de canelare w	3; 4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

