



## Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 240/350mm



### Date comandă

Numărul de comandă	278043 240/350
GTIN	4062406601973
Clasa articolului	22B

### Descriere

#### Execuție:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

#### Notă:

$D_1 = \emptyset$  minim pentru prima Canelare /  $D_2 = \emptyset$  maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

### Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$	14 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	350 mm
Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	240 mm
Lăţimea cozii b	20×20 mm
Şurub	279816 4
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Lăţime de canelare w	3; 4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

