

**HOLEX****Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 110/170mm****Date comandă**

Numărul de comandă	278043 110/170
GTIN	4062406601959
Clasa articolului	22B

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

**Notă:**

$D_1 = \varnothing$  minim pentru prima Canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

**Descriere tehnică**

Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	110 mm
Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$	14 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	170 mm
Lăţimea cozii b	20×20 mm
Şurub	279816 4
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Lăţime de canelare w	3; 4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

