

**HOLEX****Suport de canelare mono pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 160/250mm****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 278046 160/250 |
| GTIN               | 4062406602208  |
| Clasa articolului  | 22B            |

**Descriere****Execuție:**

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm și 4 mm).  
Pentru plăcuțe de profilat Cod 278029 – 278036.

**Notă:**

$D_1 = \varnothing$  minim pentru prima Canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru prima canelare.

$D_2 = 999$  din referință înseamnă teoretic nelimitat.

**Descriere tehnică**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$      | 160 mm            |
| Adâncime maximă de aşchiere $t_{max}$ | 14 mm             |
| Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$      | 250 mm            |
| Lăţimea cozii b                       | 25×25 mm          |
| Şurub                                 | 279816 4          |
| Tip de utilizare                      | pe stânga         |
| Răcire interioară                     | nu                |
| Lăţime de canelare w                  | 3; 4 mm           |
| Tip produs                            | Suport de plăcuțe |

