

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255130 32
GTIN	4062406609436
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Mărime coadă	32 mm
Piese de schimb	259981 3
Lungime cap L ₁	40 mm
Cod ISO Suport	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
Lungimea totală L	170 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/16 mm	250018 25/16
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/15 mm	250610 25/15
Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 3	259981 3
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm	251112 25/12