

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255131 32
GTIN	4062406609443
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Mărime coadă	32 mm
Lățimea funcțională L ₄	40 mm
Lungimea totală L	170 mm
Cod ISO Suport	PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12
Piese de schimb	259981 3
Lungime cap L ₁	40 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/12 mm	251113 25/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/15 mm	250611 25/15
Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 3	259981 3
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 25/16 mm	250019 25/16