



## Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe dreapta, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	255160 1
GTIN	4062406609450
Clasa articolului	29W

### Descriere tehnică

Cod ISO Suport	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Lungimea totală L	200 mm
Lungimea totală L	250 mm
Lungimea totală L	150 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	13 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15,25 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	19 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15,25 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	20 mm

Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	25 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	20 mm
Piese de schimb	259981 10
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Materialul sculei	Oțel
Răcire interioară	nu
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară