

**Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe dreapta, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	255160 2
GTIN	4062406609467
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	19 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	24 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	19 mm
Lungimea totală L	250 mm
Lungimea totală L	250 mm
Lungimea totală L	180 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	25 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	32 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	25 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	13 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	17 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	13 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Cod ISO Suport	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Piese de schimb	259981 11
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Materialul sculei	Oțel
Răcire interioară	nu
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară