

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe dreapta, Mărime coadă: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255120 32
GTIN	4062406609412
Clasa articolului	29W

**Descriere tehnică**

Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Cod ISO Suport	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15
Mărime coadă	32 mm
Piese de schimb	259981 9
Lungimea totală L	170 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1606..; DN.. 1506..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

## Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 8

259981 8