



Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe dreapta, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	255160 3
GTIN	4062406609474
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..
Lungimea totală L	250 mm
Lungimea totală L	250 mm
Lungimea totală L	200 mm
Decalaj central L ₃	17 mm
Decalaj central L ₃	22 mm
Decalaj central L ₃	17 mm
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Înălțime de strângere L ₂	31 mm
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	40 mm

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	32 mm
Cod ISO Suport	S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Piese de schimb	259981 12
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Materialul sculei	Oțel
Răcire interioară	nu
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară